

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 18 NBR-55 N016

Réf. article:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 18 NBR-55 N016

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 18


Matière de la ventouse:

Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière: 55 °Sh

Nombre de soufflets: 2.5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,5 mm
d2	8 mm
D1	17,8 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,2 mm
H	22,6 mm
H2	3,8 mm
H3	9 mm
Z (Course)	9 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 18 NBR-55 N016


Réf. article:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	3,02 N
Force de rupt.	8,5 N
Volume	1,648 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Dimensions	18
Famille d'insert	N 016
Nombre de soufflets	2,5
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	1,9 g
Famille de produit	FG

Accessoires



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article:10.01.06.05735

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur hors-tout: 20 mm

Longueur ajustable: 6 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 18 NBR-55 N016

Réf. article:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article:10.01.06.05731

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur hors-tout: 18.5 mm

Longueur ajustable: 12 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article:10.01.06.00123

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur hors-tout: 16 mm

Longueur ajustable: 5 mm

Diamètre nomin.: 2,50 mm

Matière: Aluminium