

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 12 NK-45 N016

Réf. article:10.01.06.00558

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00558>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 12 NK-45 N016

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 12


Matière de la ventouse:

Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière: 45 °Sh

Nombre de soufflets: 2.5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,5 mm
d2	5 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	12 mm
H	21 mm
H2	3,8 mm
H3	9 mm
Z (Course)	7 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 12 NK-45 N016

Réf. article:10.01.06.00558


<https://www.schmalz.com/10.01.06.00558>



Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1,18 N
Force de rupt.	3,5 N
Volume	0,747 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,5 mm
Dimensions	12
Famille d'insert	N 016
Nombre de soufflets	2,5
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45.0 Shore A
Poids	1,1 g
Famille de produit	FG

Accessoires



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article:10.01.06.05735

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur hors-tout: 20 mm

Longueur ajustable: 6 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 12 NK-45 N016

Réf. article:10.01.06.00558

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00558>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article:10.01.06.05731

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur hors-tout: 18.5 mm

Longueur ajustable: 12 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article:10.01.06.00123

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur hors-tout: 16 mm

Longueur ajustable: 5 mm

Diamètre nomin.: 2,50 mm

Matière: Aluminium