

## Ventouse à soufflets (rectangulaire)

FGB-R 80x50 SI-50


Réf. article:10.01.06.01114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01114>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement >

FGB-R 80x50 SI-50

### Ventouse à soufflets (rectangulaire)




Dimensions (Lxl): 80 x 50 mm

Matière de la ventouse: Silicone SI

Dureté de la matière: 50 °Sh

Nombre de soufflets: 3.5

### Données de construction



Attribut	Valeur
b2	29 mm
B1	50 mm
B3	38 mm
Bmax(S)	54 mm
Bs	44 mm
H	33 mm
l2	59 mm
L1	80 mm
L3	68 mm
Lmax(S)	84 mm
Ls	74 mm
Z (Course)	12,5 mm

# Ventouse à soufflets (rectangulaire)

FGB-R 80x50 SI-50

Réf. article:10.01.06.01114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01114>



## Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	92 N
Volume	80 cm <sup>3</sup>
Rayon de courbure (min) (convexe)	21 mm
Dimensions (LxB)	80 x 50
Nombre de soufflets	3,5
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	50 Shore A
Poids	23,9 g
Famille de produit	FGB-R