

## Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Réf. article:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement >

SPB4f 30 SI-55 SC080

## Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l'usure surfaces inégales



Dimensions: 30

Matière de la ventouse: Silicone SI


Dureté de la matière: 55 °Sh

Propriété de la matière:

FDA-compatible

Nombre de soufflets: 4.5

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	16 mm
d1	19,6 mm
d2	12,3 mm
D1	22,4 mm
Dk	24,4 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30,7 mm
H	40 mm
H2	13 mm
H3	14,4 mm
Z (Course)	11 mm

# Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Réf. article:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>



## Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	4,3 N
Force d'aspir. de -400 mbar	8,5 N
Force d'aspir.	12,8 N
Volume	5,988 cm <sup>3</sup>
Dimensions	30
Famille d'insert	SC 080
Nombre de soufflets	4,5
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	6,2 g
Famille de produit	SPB4f

## Accessoires



### SC 080 NPT1/4-AG

Réf. article 10.01.06.03662

Élément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT1/4-M

Longueur hors-tout: 32.2 mm

Longueur ajustable: 7.5 mm

Diamètre nominal dn: 8 mm

## Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Réf. article:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>



### SC 080 NPT1/4-IG

Réf. article10.01.06.03663

Élément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT1/4-F

Longueur hors-tout: 32 mm

Longueur ajustable: 17.5 mm

Diamètre nominal dn: 10.3 mm



### SC 080 NPT3/8-AG

Réf. article10.01.06.03664

Élément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT3/8-M

Longueur hors-tout: 32.4 mm

Longueur ajustable: 7.5 mm

Diamètre nominal dn: 10.3 mm



### SC 080 NPT3/8-IG

Réf. article10.01.06.03665

Élément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT3/8-F

Longueur hors-tout: 32 mm

Longueur ajustable: 17.5 mm

Diamètre nominal dn: 10.3 mm

## Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Réf. article:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>



### **SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

Réf. article10.07.01.00320

L'écran protège le système de vide contre la contamination

Diamètre extérieur D: 17 mm

Longueur L: 0.8 mm

Matière: Laiton / Inox

Taille des pores: 103 µm

Engrener: 0.103 mm

Taille de fil: 0.07 mm