

Ventouse plate (ronde)

PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00149>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN > PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 80


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/4"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	5,50 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4"-M
H	25 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	260 N
Volume	25 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	150 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	80
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00149>

Poids	62,50 g
Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SU 80

Réf. article.:10.01.01.12839

Dimensions: 80

Plage de serrage: 80,0 ... 100,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange



SA-NIP N009 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.10097

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 25 mm

Matière: Aluminium

Ventouse plate (ronde)

PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00149>



PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00019

Dimensions: 80

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A