

Ventouse plate (ronde)

PFYN 8 SI-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00153>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN > PFYN 8 SI-55 M5-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 8


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: M5-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-M
H	12 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	1,30 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	2,30 N
Volume	0,03 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	10 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	8
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 8 SI-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00153>

Poids	1,20 g
Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N004 M5-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03526

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 13,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



PFG 8 SI-55 N004

Réf. article.:10.01.01.00029

Dimensions: 8

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible