

Ventouse plate (ronde)

PFYN 20 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00156

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00156>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
PFYN > PFYN 20 SI-55 G1/8-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 20


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2 mm
Dmax(S)	23 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-M
H	15 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	2,20 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	15,50 N
Volume	0,80 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	20
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 20 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00156

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00156>

Poids 5,60 g

Famille de produit PFYN

Nombre de soufflets 0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03530

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 19,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



PFG 20 SI-55 N006

Réf. article.:10.01.01.00032

Dimensions: 20

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de