

Ventouse plate (ronde)

PFYN 25 FPM-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00185>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
PFYN > PFYN 25 FPM-65 G1/8-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 25


Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2,40 mm
Dmax(S)	27,50 mm
Ds	25 mm
G1	G1/8"-M
H	19 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	3 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	26,50 N
Volume	1,30 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	25
Matière	Caoutch fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 25 FPM-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00185>

Poids 7,20 g

Famille de produit PFYN

Nombre de soufflets 0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SU 25

Réf. article.:10.01.01.13584

Dimensions: 25

Plage de serrage: 25,0 ... 30,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Réf. article.:10.01.01.03531

Famille d'insert: N 007

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 21 mm

Longueur L: 5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,4 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 4 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 25 FPM-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00185>



PFG 25 FPM-65 N007

Réf. article.:10.01.01.00073

Dimensions: 25

Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque