

## Bague d'étanch. p. vent. plate SPU


DR-SPU 210 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01089

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01089>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > DR-SPU 210 NBR-55

### Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU



Dimensions: 210

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d2         | 163 mm   |
| Ds         | 210 mm   |
| Dmax(S)    | 220 mm   |
| H          | 25,50 mm |
| Z (Course) | 8 mm     |

Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimensions                     | 210                    |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A             |
| Matière                        | Caoutchouc nitrile NBR |
| Poids                          | 247,10 g               |
| Famille de produit             | DR-SPU                 |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## **Bague d'étanch. p. vent. plate SPU**

DR-SPU 210 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01089

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01089>

---