

Ventouse plate (ovale)

SGO 30x10 HT1-60 N022

Réf. article.:10.01.05.00438

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00438>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SGO 30x10 HT1-60 N022

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées




Dimensions (LxB): 30 x 10

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	2,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	12,20 N
Dimensions (LxB)	30 x 10
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	1,10 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SGO 30x10 HT1-60 N022

Réf. article.:10.01.05.00438

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00438>

Famille de produit

SGO

Accessoires



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00124

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00123

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 13 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium