

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00326

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00326>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets) > FSGA 53 NK-45 G1/4-AG

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 53

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A


Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Raccord du vide: G1/4"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	33 mm
Dmax(S)	60 mm
dn	4,40 mm
Ds	50 mm
G1	G1/4"-M
H	38 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	15 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Dimensions	53
Nombre de soufflets	1,50
Raccord	G1/4-AG
Rayon de courbure (min) (convexe)	100 mm
Volume	26,49 cm ³

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.00326

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00326>

Force d'aspir.	51,30 N
Force de rupt.	95 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Poids	27 g
Famille de produit	FSGA

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.06.01065

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 4 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium



FGA 53 NK-45 N018

Réf. article.:10.01.06.00428

Dimensions: 53

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5