

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 63 NK-45 N018

Réf. article.:10.01.06.00690

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00690>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 63 NK-45 N018

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales




Dimensions: 63

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
d1	14,50 mm
d2	44,50 mm
D1	67 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	68 mm
Ds	60 mm
H	34 mm
H2	13 mm
H3	18,80 mm
Z (Course)	15 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	85 N
Dimensions	63
Matière	Caoutchouc naturel NK
Poids	20,30 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 63 NK-45 N018

Réf. article.:10.01.06.00690

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00690>

Rayon de courbure (min) (convexe)

75 mm

Famille de produit

FGA

Accessoires



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.06.01065

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 4 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.06.01066

Famille d'insert: N 018

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 28,8 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de