

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 22 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02722

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02722>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de verres > Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets) > SAB 22 HT1-60 G1/4-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d'empreinte



Dimensions: 22

Matière: Matière haute température HT1


Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-IG

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	3,50 mm
D1	22 mm
Dmax(S)	24 mm
Ds	20,60 mm
G1	G1/4"-F
H	25 mm
LG1	12 mm
SW1	16 mm
Z (Course)	5,80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	16 N
Force de rupt.	24 N
Force latérale	18 N
Force latérale surface huileuse	6 N
Volume	1,50 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	22

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 22 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02722

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02722>

Nombre de soufflets	1,50
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	12 g
Famille de produit	SAB