

## Schmalz-Connector

SC 030 M5-IG

Réf. article.:10.01.06.03440

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03440>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > SC 030 M5-IG

### Élément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"



Géométrie de raccordement: 030


Raccord: M5-F

Longueur L1: 15,8 mm

Longueur utile: 10 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

### Données de construction



| Attribut | Valeur   |
|----------|----------|
| dn       | 3,10 mm  |
| D        | 7,20 mm  |
| D2       | 5,80 mm  |
| G1       | M5-F     |
| L        | 10 mm    |
| L1       | 15,80 mm |
| L2       | 4,30 mm  |
| L3       | 1,50 mm  |
| LG1      | 5,50 mm  |
| SW1      | 8 mm     |
| SW2      | 3 mm     |

### Données techniques

| Attribut                  | Valeur |
|---------------------------|--------|
| Géométrie de raccordement | 030    |
| Poids                     | 1,40 g |