

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03736

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03736>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets) > SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Dimensions (LxB): 35 x 15


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/8"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	8 mm
B1	15 mm
Bmax(S)	17 mm
Bs	14,60 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-M
H	19 mm
L2	28 mm
L1	35 mm
LG1	7,50 mm
Lmax(S)	37 mm
Ls	34,60 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	4 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	4,20 N
Force d'aspir. de -400 mbar	8,40 N
Force d'aspir.	12,60 N
Volume	2,14 cm ³

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03736

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03736>

Largeur de pièces (min)	10 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	35 x 15
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	6,90 g
Famille de produit	SPOB1f

Pièces de rechange



SC 040-AR G1/8-AG MOD

Réf. article.:10.01.06.02495

Géométrie de raccordement: 040-AR

Raccord du vide: G1/8"-M

Longueur L1: 20,3 mm

Longueur utile: 6 mm



SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Réf. article.:10.01.06.03625

Dimensions (LxB): 35 x 15

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de