

Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)

FGA 14 SI-MD-55 N016

Réf. article.:10.01.06.04114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04114>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 14 SI-MD-55 N016

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 14


Matière: Silicone SI métal détectable

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d2	5 mm
D1	13,70 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	14,50 mm
Ds	12,50 mm
H	15,50 mm
H2	3,80 mm
H3	8,50 mm
Z (Course)	5 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	1,20 N
Dimensions	14
Matière	Silicone SI métal détectable
Poids	1,10 g
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Famille de produit	FGA

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)

FGA 14 SI-MD-55 N016

Réf. article.:10.01.06.04114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04114>

Accessoires



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Réf. article.:10.01.06.04062

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Largeur des appartements SW2: 3 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.04365

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Largeur des appartements SW2: 3 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04689

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-F

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 10 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Largeur des appartements SW2: 3 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)

FGA 14 SI-MD-55 N016

Réf. article.:10.01.06.04114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04114>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04690

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique