

## Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG

Réf. article.:10.01.24.00026

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00026>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAOXM (ovales) > SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG

### Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: M10-AG

Fonction supplémentaire: Élément de friction

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| Bmax(S)    | 41,50 mm |
| Bs         | 31,90 mm |
| dn         | 4,10 mm  |
| G1         | M10-M    |
| H          | 31,80 mm |
| LG1        | 8 mm     |
| Lmax(S)    | 88 mm    |
| Ls         | 82,10 mm |
| SW1        | 16 mm    |
| SW2        | 4 mm     |
| SW3        | 5 mm     |
| Z (Course) | 6 mm     |

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur             |
|-----------------------------------|--------------------|
| Force d'aspir.                    | 105 N              |
| Force latérale                    | 110 N              |
| Force latérale surface huileuse   | 134 N              |
| Volume                            | 13 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm              |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 4 mm               |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG

Réf. article.:10.01.24.00026

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00026>

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Dimensions (LxB)               | 80 x 30      |
| Matière                        | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A   |
| Poids                          | 38,20 g      |
| Famille de produit             | SAOXM        |

### Pièces de rechange




**SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR**

Réf. article.:10.01.24.00002

Dimensions (LxB): 80 x 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A



**SC-I 045 AR-FDC**

Réf. article.:10.01.24.00010

Dimensions: 45

Version: Anti-rot/ Élém d friction

Application: SAOXM 80x30

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG

Réf. article.:10.01.24.00026

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00026>



### SC-A 045-AR M10-AG L

Réf. article.:10.01.06.03136

Géométrie de raccordement: 045-AR

Filetage G1: M10-M

Longueur L: 3,5 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-S 045 L

Réf. article.:10.01.06.02740

Dimensions: 45

Version: Auto verrouillage



### SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Réf. article.:10.01.24.00002

Dimensions (LxB): 80 x 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

## Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 M10-AG

Réf. article.:10.01.24.00026

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00026>



**SC-I 045 AR-FDC**

Réf. article.:10.01.24.00010

Dimensions: 45

Version: Anti-rot/ Éléme d friction

Application: SAOXM 80x30