

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article.:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAOXM (ovales) > SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Matière: Elastodur ED


Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: M14x1.5-AG

Fonction supplémentaire: Élément de friction

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
dn	4,10 mm
G1	M14x1.5-M
H	31,80 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	88 mm
Ls	82,10 mm
SW1	22 mm
SW2	4 mm
SW3	5 mm
Z (Course)	6 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	105 N
Force latérale	110 N
Force latérale surface huileuse	134 N
Volume	13 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article.:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>

Dimensions (LxB)	80 x 30
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	49 g
Famille de produit	SAOXM

Pièces de rechange



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Réf. article.:10.01.24.00002

Dimensions (LxB): 80 x 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

Réf. article.:10.01.24.00010

Dimensions: 45

Version: Anti-rot/ Éléments de friction

Application: SAOXM 80x30

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article.:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>



SC-A 045-AR M14x1.5-AG L

Réf. article.:10.01.06.03137

Géométrie de raccordement: 045-AR

Filetage G1: M14x1.5-M

Longueur L: 2 mm

Version: Auto verrouillage



SC-S 045 L

Réf. article.:10.01.06.02740

Dimensions: 45

Version: Auto verrouillage



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Réf. article.:10.01.24.00002

Dimensions (LxB): 80 x 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article.:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>



SC-I 045 AR-FDC

Réf. article.:10.01.24.00010

Dimensions: 45

Version: Anti-rot/ Éléme d friction

Application: SAOXM 80x30