

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00918

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00918>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à flux > Ventouses pour préhenseurs à flux SCGS > SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

### Ventouse (ronde)



Dimensions: 40

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| D1         | 41 mm    |
| Dmax (N)   | 25 mm    |
| Dmax(S)    | 41,50 mm |
| dn         | 18,90 mm |
| Ds         | 40,50 mm |
| G1         | M20x1-F  |
| H          | 27,80 mm |
| LG1        | 5 mm     |
| Z (Course) | 3,70 mm  |

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur         |
|--------------------------------|----------------|
| Dimensions                     | 40             |
| Matière                        | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A     |
| Poids                          | 21,20 g        |
| Famille de produit             | SAUG-SCGS      |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00918

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00918>

### Pièces de rechange



**FLSA 40 SI-HD-65**

Réf. article.:10.01.06.03886

Dimensions: 40

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)