

Électrovanne

EMV 25 230V-AC 3/2 NO


Réf. article.:10.05.01.00077

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00077>



Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Electrovanes > Electrovanes EMV > EMV 25 230V-AC 3/2 NO

Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé



Diamètre nominal: 25 mm

Tension DC: 230V - AC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies


Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Filetage de connexion: G1-1/4"-F

Plage de pression (press. de service): bar

Consommation DC: 63,8 W

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8,50 mm
D	80 mm
G1	G1-1/4"-F
G2	G1-1/4"-F
G3	G1-1/4"-F
H	167 mm
H1	200 mm
L	281 mm
L1	271,50 mm
X1	178 mm
Y1	50 mm

Données techniques


Attribut	Valeur
Diamètre nominal	25 mm
Commande de vanne	Sans courant, ouvert
Débit nominal	1 466,70 l/min
Débit nominal	88 m³/h
Consommation DC	63,80 W
Tension DC	230V - AC

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Temps de fermet.	135 ms
Poids	9,60 kg
Famille de produit	EMV

Accessoires



FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Réf. article.:10.05.01.00064

Diamètre extérieur D: 80 mm


Longueur L: 32 mm

Filetage G1: G1-1/4"-M

Utiliser la construction: Electrovanne

Dimensions: 25+50

Pièces de rechange



FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

Réf. article.:10.05.01.00064

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 32 mm

Filetage G1: G1-1/4"-M

Utiliser la construction: Electrovanne

Dimensions: 25+50