

Vacuostats / pressostats

VS V SA M8-4

Réf. article.:10.06.02.00560

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00560>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Commutateurs et surveillance du système > Capteurs de vide et pression > Capteurs de vide et pression VS > VS V SA M8-4

Vacuostats / pressostats sans écran à signal de sortie analogique




Plage de mesure: -1...0bar

Conception vacuostat: Capteur analogique

Connexion électrique: Connecteur M8, 4 pôles

Données de construction



Attribut	Valeur
D	19,60 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G3	M8x1-M
L	38 mm
L1	55 mm
LG1	8 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Moyen de mesure	Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure	-1,0 ... 0,0 bar
Protection surpression max.	8 bar
Précision de la reproduction	± 3% de la plage de mesure
Connexion électrique	Connecteur M8, 4 pôles
Raccord	G1/8"-M + M5-F
Tension	15-30V DC
Consom. de courant	10 mA

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostats / pressostats

VS V SA M8-4

Réf. article.:10.06.02.00560

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00560>

Type de protection IP	IP 65
Effet de température	± 3 % de la plage de mesure
Température de travail	0 ... 50 °C
Poids	12 g
Plage de mesure	-14,5 ... 0,0 psi psi
Protection surpression max.	116,03 psi
Entrées/sorties	Analogique : 0...10 V
Famille de produit	VS

Accessoires



ASK B-M8-4 3000 K-4P

Réf. article.:10.06.02.00472

Connexion électrique: Douille M8, 4 pol

Longueur du câble: 3 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Réf. article.:10.06.02.00061

Longueur L: 60,5 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 22 mm

Epaisseur de la paroi s: 1,5 mm

Utiliser la construction: Pressostat et vacuostat

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostats / pressostats

VS V SA M8-4

Réf. article.:10.06.02.00560

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00560>



HTR-VSi Clip

Réf. article.:10.06.02.00718

Largeur B: 12 mm

Hauteur H: 25,3 mm

Longueur L: 20 mm

Utiliser la construction: Vacuostats / pressostats