

Bloc aspirateur de référence

RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Réf. article.:10.01.15.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00587>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour surfaces 3D de forme libre > Dispositifs de bridage pour applications manuelles > Dispositif de fixation de base BHF > RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Bloc aspirateur de référence flexible



Hauteur H: 99 mm

Hauteur H1: 120 mm

Course Z: 21 mm

Matière: Vulkollan VU1

Ventouses: Innospann

Utiliser la construction: Basic Holding Fixture

Données de construction



Attribut	Valeur
D1	60,40 mm
H	99 mm
H1	120 mm
Z (Course)	21 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de