

Raccord de cloison étanche-droit

SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

Réf. article.:10.08.03.00320

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00320>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Supports pour ventouses et tiges à ressorts > Passe-cloisons SVS-GE > SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

Raccord de cloison étanche droit avec écrous




Filetage G1: M30x1.5-M

Filetage G2: G1/2"-F

Longueur L: 40 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
G1	M30x1.5-M
G2	G1/2"-F
L	40 mm
L2	8 mm
SW1	36 mm
SW3	27 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	185,10 g
Famille de produit	SVS-GE

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de