

Support tooling ventouse

HT-SG A2 I 10 46 RA AB

Réf. article.:10.07.06.00487

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00487>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Système de support pour outillage HT > Supports pour ventouses HT-SG I > HT-SG A2 I 10 46 RA AB

Support pour ventouse



Connexion 1: Boulon à fente Ø19

Version: integrated nozzle


Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.

Raccord du vide: G1/8"-F

Raccord: Adapt. rectangu.

Fonction supplémentaire Ejecteur: Fonction soufflage active

Données de construction



Attribut	Valeur
B	46 mm
B1	77 mm
B2	31 mm
B3	32 mm
D	19 mm
G3	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	41,20 mm
H2	4,80 mm
L	39,30 mm
L1	72,50 mm
L2	60,80 mm
L3	11,70 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	149,80 g
Famille de produit	HT-SG-I

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Support tooling ventouse

HT-SG A2 I 10 46 RA AB

Réf. article.:10.07.06.00487

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00487>

Accessoires



STV-GE G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00204

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,4 mm

Longueur L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00288

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Plastiques

Température de travail: °C

Longueur L: 20,8 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de