

## Raccord rapide coudé

STV-W G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00288

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00288>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-W G1/8-AG 6

### Raccord fileté rapide coudé et pivotant



Filetage G1: G1/8"-M


Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Plastiques

Température de travail: °C

Longueur L: 20,8 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	6 mm
G1	G1/8"-M
dn	4 mm
D1	11,50 mm
H	12,50 mm
H1	16,50 mm
L	20,80 mm
L1	27,50 mm
LG1	6 mm
SW1	13 mm
SW3	8 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau	6-4
Matière	Plastiques
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Poids	8,20 g

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Raccord rapide coudé

STV-W G1/8-AG 6


Réf. article.:10.08.02.00288

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00288>

Famille de produit

STV

### Accessoires



#### VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



#### VSL 6-4 PTFE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00157

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: Polytétrafluoréthylène

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -190 ... 260 °C



#### VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Raccord rapide coudé

STV-W G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00288

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00288>

---

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)