

Filtre à vide

VF-10 G3/8-IG 50

Réf. article.:10.07.01.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00004>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure des palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure VacuMaster Window 200/300 > VF-10 G3/8-IG 50

Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables




Raccord: G3/8"-F

Débit nominal: 10 m³/h

Porosité: 50 µm

Données de construction



Attribut	Valeur
D	48 mm
G1	G3/8"-F
H	54 mm
H2	30 mm
L	70 mm
L1	157 mm
L2	42 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	G3/8"-F
Débit nominal	10 m³/h
Débit nominal	166 l/min
Max. vide	-950 mbar
Porosité	50 µm
Poids	0,22 kg
Famille de produit	VF

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Filtre à vide

VF-10 G3/8-IG 50

Réf. article.:10.07.01.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00004>

Accessoires



BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS

Réf. article.:10.07.01.00011

Largeur B: 42 mm

Hauteur H: 36 mm

Longueur L: 48 mm

Pièces de rechange



FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Réf. article.:10.07.01.00014

Porosité: 50 µm

Diamètre extérieur D: 27,5 mm

Longueur L: 50,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre VF

Dimensions: 3/8



FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Réf. article.:10.07.01.00014

Porosité: 50 µm

Diamètre extérieur D: 27,5 mm

Longueur L: 50,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre VF

Dimensions: 3/8

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à vide

VF-10 G3/8-IG 50

Réf. article.:10.07.01.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00004>
