

Connexion T

SVB-T 10

Réf. article.:10.09.02.00025

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00025>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > SVB-T 10

Connexion T




Diamètre extérieur du tuyau: 10 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 55,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	10 mm
D1	16,70 mm
H	27,70 mm
H1	36 mm
L	55,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 10 d = 7
Type de tuyau	10-7
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	59 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Connexion T

SVB-T 10

Réf. article.:10.09.02.00025

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00025>

Accessoires



VSL 10-7 PE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00083

Diamètre extérieur D: 10 mm

Diamètre intérieur d: 7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PE

Rayon de pose min.: 60 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00084

Diamètre extérieur D: 10 mm

Diamètre intérieur d: 7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 60 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -40 ... 85 °C