

Ejecteur de base


SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article.:10.02.01.00592

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00592>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SBP-C avec fonctions supplémentaires > SBP-C 25 S03 NO A

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger



Diamètre des buses: 2,5 mm

Degré d'évacuation: 85 %

Raccord: Flexible D8(1)-D10(2)

Pression optimale: 5,2 bar


Capacité d'aspiration (max.): 215 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 311 l/min

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Données de construction



Attribut	Valeur
B	20 mm
d	4,20 mm
d1	8 mm
d2	10 mm
D	20 mm
G3	G3/8"-F
H	57,50 mm
H1	72 mm
H2	5,20 mm
H3	26 mm
L	152 mm
L1	228 mm
L2	54 mm
L3	62 mm
X1	20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	2,50 mm
Degré d'évacuation	85 %

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article.:10.02.01.00592

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00592>

Capacité d'aspiration (max.)	12,90 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	215 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	18,70 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	311 l/min
Niveau sonore libre	78 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	70 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	5,20 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	7 mm
Poids	146 g
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	75,40 psi
Capacité d'aspiration (max.)	7,59 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	10,98 cfm
Consommation d'air (souff.)	3,71 cfm
Famille de produit	SBP-C

Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Réf. article.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm

Largeur B: 44,5 mm

Hauteur H: 3 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article.:10.02.01.00592

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00592>



SET SBP M4-IG

Réf. article.:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 14 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Type: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble

Connexion électrique: Connect. 10mm



VFT G3/8-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00122

Raccord: G3/8"-F

Version: Insert de filtre long

Débit nominal: 245 l/min

Débit nominal: 14,7 m³/h

Porosité: 80 µm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Réf. article.:10.02.01.00592

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00592>



SD G3/8-AG 20x76 SBP

Réf. article.:10.02.01.00719

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur D: 20 mm

Longueur L: 76 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP