

Pompe à vide

EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00356

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00356>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X > EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu



Alimentation: courant triphasé

Voltage (60 Hz): YY230/Y460V ±10%

Voltage (60 Hz): D208V ±10% (o. IE3)

Capacité d'aspiration (60 Hz): 48 m³/h

Vide (60Hz): -900 mbar

Construction: IE3:US/CAN


Puiss. nominale 60 Hz: 1,3 kW

Permission: UL/CSA

Poids: 41,5 kg

Permission: UL/CSA

Données de construction



Attribut	Valeur
B	270 mm
B2	50 mm
d	7 mm
G2	G1-1/4"-F
G3	G3/4"-F
H	293 mm
H1	421 mm
H2	70 mm
L	572 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48 m ³ /h
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 60 Hz	1,30 kW
Poids	41,50 kg
Type de protection IP	IP 55
Alimentation	AC3

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00356

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00356>

Famille de produit

EVE-TR-X

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Pièces de rechange



VST EVE-TR-X-40

Réf. article.:10.03.01.00226

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR-X

Dimensions: 40

contient: Palette charbon/Filtre



FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

Réf. article.:10.03.01.00230

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR-X

Dimensions: 25/40



VST EVE-TR-X-40

Réf. article.:10.03.01.00226

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR-X

Dimensions: 40

contient: Palette charbon/Filtre

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Pompe à vide

EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00356

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00356>
