

Pompe à vide

EVE-OG 25 AC3

Réf. article.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide lubrifiées
EVE-OG > EVE-OG 25 AC3

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien



Capacité d'aspiration (60 Hz): 30 m³/h

Alimentation: courant triphasé

Niveau sonore: 60 dB(A)

Capacité d'aspiration (50 Hz): 25 m³/h


Puiss. nominale 50 Hz: 0,75 kW

Voltage (50 Hz): 230/400V - AC

Voltage (60 Hz): 230/400V - AC

Poids: 34 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	284 mm
B2	17 mm
G3	G1-1/4"-F
G5	M8-F
H	260 mm
L	568 mm
L2	131 mm
X1	159 mm
X2	120 mm
Y1	238 mm
Y2	171 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Max. vide	-980 mbar
Max. vide	-28,94 inHg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25 m³/h
Voltage (50 Hz)	230/400V - AC
Puiss. nominale 50 Hz	0,75 kW
Niveau sonore	60 dB(A)

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 25 AC3

Réf. article.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>

Poids	34 kg
Type de protection IP	IP 54
Alimentation	AC3
Famille de produit	EVE-OG

Accessoires



DRM 40 P1 H

Réf. article.:10.07.02.00050

Diamètre extérieur D: 40 mm

Plage de mesure: 0,0 ... 1,0 bar

conception Manom: Raccord arrière

Filetage G1: G3/4"-M



MSS-K 2.5-4A

Réf. article.:10.04.04.00120

Utiliser la construction: PKZM0

Type de protection IP: IP 65

Plage de mesure: bar

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 25 AC3

Réf. article.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>



VST EVE-OG-10-16C

Réf. article.:10.03.02.00075

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Dimensions: 10-16C



VOL 50

Réf. article.:10.03.03.00118

Réservoir volume: 50 l

Hauteur H: 235 mm

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Réf. article.:22.09.03.00038

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 25 AC3

Réf. article.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article.:10.07.01.00017

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 65 mm

Longueur L: 69,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 3/4-IG



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Réf. article.:27.02.01.00055

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG



VST EVE-OG-10-16C

Réf. article.:10.03.02.00075

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Dimensions: 10-16C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-OG 25 AC3

Réf. article.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00084>



VST EVE-OG-25-40

Réf. article.:10.03.02.00060

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Dimensions: 25-40