

## Ventouse plate (ronde)

SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.00794

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00794>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses plates SGPN > SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

### Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.



Dimensions: 40


Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/4"-F

### Données de construction



Attribut	Valeur
dn	5 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
G1	G1/4"-F
H	35,60 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	2,30 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	33 N
Volume	3,80 cm <sup>3</sup>
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	40
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40 Shore A

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.00794

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00794>

Poids	13,10 g
Famille de produit	SGPN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Pièces de rechange



#### SA-NIP N035 G1/4-IG DN550

Réf. article.:10.01.01.00821

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium



#### SGP 40 NK-40 N035

Réf. article.:10.01.01.00789

Dimensions: 40

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A