

Module de vide

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Réf. article.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Effecteurs de fin VEE > Modules de vide VEE QCMV > VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Module de vide VEE avec ejecteur Eco Pompe intégrée à changement rapide




Conception: High Flow

Nombre d'étages: 2

Diamètre de buse: 1,3 mm

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux

Données de construction



Attribut	Valeur
B	55 mm
d	8 mm
D	25,40 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-M
H	51,90 mm
H1	67 mm
L	195,80 mm
L2	143 mm
LG2	8,60 mm

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Module de vide

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Réf. article.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Réf. article.:10.05.01.00289

Diamètre nominal: 2,5 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies

Commande de vanne: Sans courant, fermé

Filetage de connexion: G1/8"-M

Plage de pression (press. de service): 3,5 ... 7,0 bar

Interface Raccordement: Câble, 2 pôles



FLAN-PL 55x7.5-AB1

Réf. article.:10.01.30.00015

Diamètre extérieur D: 55 mm

Longueur L: 7,5 mm

Dimensions: AB1



FLAN-PL 55x7.5-EL1

Réf. article.:10.01.30.00208

Diamètre extérieur D: 55 mm

Longueur L: 7,5 mm

Dimensions: EL1

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Module de vide

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Réf. article.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



FLAN-PL 55x9.5-JP1

Réf. article.:10.01.30.00194

Diamètre extérieur D: 55 mm

Longueur L: 9,5 mm

Dimensions: JP1

Filetage G1: G3/8"-F



FLAN-PL 63x10.5-AD1

Réf. article.:10.01.30.00016

Diamètre extérieur D: 63 mm

Longueur L: 10,5 mm

Dimensions: AD1



FLAN-PL 63x11.5-UNI

Réf. article.:10.01.30.00017

Diamètre extérieur D: 63 mm

Longueur L: 11,5 mm

Dimensions: UNI

Module de vide

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Réf. article.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



FLAN-PL 80x12-ST1

Réf. article.:10.01.30.00167

Diamètre extérieur D: 80 mm

Longueur L: 12 mm

Dimensions: ST1



RFBP 50 50 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00096

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 50 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00091

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2

Module de vide

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Réf. article.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



RFBP 100 58 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00092

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm



RFBP 120 120 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00085

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00086

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Module de vide

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Réf. article.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00169>



SD 29x70 SHC 22

Réf. article.:10.02.01.01517

Diamètre extérieur D: 29 mm

Longueur L: 70 mm

Utiliser la construction: Schmalz capuchon

Dimensions: 22



SEP HF 2 13 22

Réf. article.:10.02.01.01347

Conception: High Flow

Nombre d'étages: 2

Diamètre de buse: 1,3 mm

Diamètre d'alésage: 22 mm

Degré d'évacuation: 61 %

Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 175,3 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 74 l/min



SHC 2 22 SD

Réf. article.:10.02.01.01418

Nombre d'étages: 2

Diamètre d'alésage: 22 mm

Longueur L: 103 mm

Filetage G1: M27x1.5-M

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de