

Ventouse plate (ronde)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.00521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00521>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN VU1 > PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 50


Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	53 mm
dn	3,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/4"-M
H	22 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	4,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	50
Matière	Vulkollan VU1
Force d'aspir.	95 N
Volume	6 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Famille d'insert	N 011

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.00521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00521>

Dureté de la matière [Shore A]	72 Shore A
Poids	14,90 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	PFYN

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3

Pièces de rechange



SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.01.10663

Famille d'insert: N 011

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 24,5 mm

Longueur L: 5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 5 mm



PFG 50 VU1-72 N011

Réf. article.:10.01.01.00424

Dimensions: 50

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A