

Fil d'étanchéité

DI-SCHN 10 MOS EPDM-20

Réf. article.:10.07.04.00003

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00003>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Profils d'étanchéité > Cordons d'étanchéité
DI-SCHN > DI-SCHN 10 MOS EPDM-20

Fil d'étanchéité




Diamètre extérieur D: 10 mm

Type de matière: Caout. mousse

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 20 Shore A

Données de construction



Attribut

Valeur

D

10 mm

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 E3

Données techniques

Attribut	Valeur
Rayon de pose min.	10 mm
Famille de produit	DI-SCHN

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de