

## Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

FGA 25 SI-HD-65 N016

Réf. article.:10.01.06.03245

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03245>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 25 SI-HD-65 N016

### Ventouse à soufflets (ronde) pour manipulation résistante à l'usure surfaces inégales



Dimensions: 25


Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 1,5

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d2	9,90 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	22,50 mm
H	23 mm
H2	3,80 mm
H3	8,90 mm
Z (Course)	8,10 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	5,30 N
Dimensions	25
Matière	Silicone SI-HD
Poids	2,80 g
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Famille de produit	FGA

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

FGA 25 SI-HD-65 N016

Réf. article.:10.01.06.03245

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03245>

### Accessoires



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05735

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05731

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.00123

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Matière: Aluminium

## Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

FGA 25 SI-HD-65 N016

Réf. article.:10.01.06.03245

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03245>



### SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Réf. article.:10.01.06.04062

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Largeur des appartements SW2: 3 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique



### SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.04365

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Largeur des appartements SW2: 3 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique



### SA-NIP N016 M5-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04689

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-F

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 10 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Largeur des appartements SW2: 3 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique

## Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

FGA 25 SI-HD-65 N016

Réf. article.:10.01.06.03245

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03245>



**SA-NIP N016 G1/8-IG DN310**

Réf. article.:10.01.06.04690

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique