

Ventouse plate (ronde)

PFYN 1.5 SI-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.00281

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00281>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN > PFYN 1.5 SI-55 M3-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 1,5


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: M3-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	0,70 mm
Dmax(S)	1,80 mm
Ds	1,50 mm
G1	M3-M
H	4,50 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Course)	0,10 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,06 N
Volume	0,00 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	2 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	1,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 1.5 SI-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.00281

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00281>

Poids	1 g
Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N002 M3-AG DN70

Réf. article.:10.01.01.00314

Filetage G1: M3-M

Longueur L1: 6,5 mm

Longueur utile: 2 mm

Matière: Aluminium



PFG 1.5 SI-55 N002

Réf. article.:10.01.01.00022

Dimensions: 1,5

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible