

Ventouse plate (ronde)

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.12062

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12062>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
SPK > SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces rugueuses et fortement structurées et fortement structurées



Dimensions: 110


Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

Type de matière: Mousse caoutchouc

Matière: EPDM

Raccord: G1/2"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d3	96 mm
Dmax(S)	130 mm
Ds	110 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
H	25,50 mm
L2	36,50 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	471 N
Volume	67,40 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	500 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Dimensions	110
Dureté de la matière [Shore A]	15 Shore A
Poids	465 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.12062

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12062>

Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPK

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Accessoires



TV G1/4-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00061

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: G1/8"-F

Course ressort Z: 13 mm



SU 160

Réf. article.:10.01.01.12438

Dimensions: 160

Plage de serrage: 150,0 ... 180,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.12062

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12062>



DR-SPK 110 MOS EPDM-15

Réf. article.:10.01.01.12074

Dimensions: 110

Type de matière: Caout. mousse

Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

Matière: EPDM



VRS-S G1/4-AG

Réf. article.:10.08.06.00048

Filetage G1: G1/4"-M

Matière: Laiton

Surface: nickelé



DR-SPK 110 MOS EPDM-15

Réf. article.:10.01.01.12074

Dimensions: 110

Type de matière: Caout. mousse

Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

Matière: EPDM