

Ventouse plate (ronde)

SGPN 35 NK-40 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.00792

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00792>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses plates SGPN > SGPN 35 NK-40 G1/4-IG

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.



Dimensions: 35


Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/4"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	5,50 mm
Dmax(S)	35 mm
Ds	34 mm
G1	G1/4"-F
H	38,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	0,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	31 N
Volume	2,80 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	35
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SGPN 35 NK-40 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.00792

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00792>

Poids	12,60 g
Famille de produit	SGPN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N034 G1/4-IG DN550

Réf. article.:10.01.01.00819

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium



SGP 35 NK-40 N034

Réf. article.:10.01.01.00788

Dimensions: 35

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A