

Ventouse plate (ronde)

SGPN 20 NK-40 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.10316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10316>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses plates SGPN > SGPN 20 NK-40 G1/8-AG

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.



Dimensions: 20


Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	3,50 mm
Dmax(S)	22 mm
Ds	20 mm
G1	G1/8"-M
H	16,40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	8,50 N
Volume	0,60 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	20
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SGPN 20 NK-40 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.10316

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10316>

Poids	4,90 g
Famille de produit	SGPN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05735

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SGP 20 NK-40 N016

Réf. article.:10.01.01.10319

Dimensions: 20

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de