

## Ventouse plate (ronde)

SUF 1 NBR-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.14197

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14197>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SUF > SUF 1 NBR-55 M3-AG

### Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses




Dimensions: 1

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord du vide: M3-M

### Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	1,10 mm
Ds	1 mm
dn	1 mm
G1	M3-M
H	4,60 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Course)	0,10 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,03 N
Force de rupt.	0,03 N
Volume	0 cm <sup>3</sup>
Rayon de courbure (min) (convexe)	2 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	1
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SUF 1 NBR-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.14197

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14197>

Poids	0,20 g
Famille de produit	SUF
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Pièces de rechange



#### SC 010 M3-AG

Réf. article.:10.01.06.04249

Géométrie de raccordement: 010

Raccord du vide: M3-M

Longueur utile: 2 mm

Diamètre nominal dn: 1 mm



#### SUF 1 NBR-55 SC010

Réf. article.:10.01.01.13936

Dimensions: 1

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A