

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 4 HT1-60 M3-AG

Réf. article.:10.01.06.04145

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04145>

Page d'accueil > Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets) > FSGA 4 HT1-60 M3-AG

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 4

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A


Matière: Aluminium

Raccord: M3-M

Nombre de soufflets: 1,5

Raccord du vide: M3-M

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	2,50 mm
Dmax(S)	5 mm
dn	1 mm
Ds	4 mm
G1	M3-M
H	7,50 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Dimensions	4
Nombre de soufflets	1,50
Raccord	M3-AG
Rayon de courbure (min) (convexe)	1,50 mm
Volume	0,04 cm ³
Force d'aspir.	0,29 N

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 4 HT1-60 M3-AG

Réf. article.:10.01.06.04145

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04145>

Force de rupt.	0,50 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	2,70 mm
Famille de produit	FSGA

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

Filetage G1: M3-M

Longueur L1: 7,5 mm

Longueur utile: 2 mm

Matière: Aluminium



FGA 4 HT1-60 N003

Réf. article.:10.01.06.04093

Dimensions: 4

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de