

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTI > FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza




Allacciamento: G1/4"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 10 mm

Conception: con dispositivo antitorsione

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G1/8"-IG
G2	G1/4"-AG
G3	M18x1.5-AG
H	79,50 mm
H2	19,50 mm
LG1	12 mm
LG2	10 mm
LG3	41 mm
SW1	27 mm
SW2	13 mm
SW3	17 mm
Z (Corsa)	10 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	0,10 N/mm
Precompress. elast.	7,08 N
Reazione elastica centro corsa	7,57 N
Carico verticale	1000 N
Carico orizzontale	500 N
Peso	150 g

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>

Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famiglia de prodotti	FSTI

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Accessori



FLK G1/4-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.03.00178

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C



FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Numero articolo.:10.01.03.00206

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M10x1.25-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



HTR-FST A2 FSTI

Numero articolo.:10.01.03.06134

Collegamento traverse: Adattatore perno A2

Filettatura G1: M18x1.5-IG

Usa la costruzione: Aste a molla



HTR-FST A3 FSTI

Numero articolo.:10.01.03.06136

Collegamento traverse: Testa sfera 28,5 mm

Filettatura G1: M18x1.5-IG

Usa la costruzione: Aste a molla



HTR-FST 2N

Numero articolo.:10.01.03.06143

Collegamento traverse: 2 linguetta

Filettatura G1: M18x1.5-IG

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



HTR-UNI 2N FSTI

Numero articolo.:10.01.03.00297

Temp. ambiente: °C

Forma: per FSTI

Collegamento traverse: 2 linguetta



KGL G1/4-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.03.00110

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG

Altezza H: 37,5 mm



KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Numero articolo.:10.01.03.00137

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M10x1.25-AG

Altezza H: 37,5 mm

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Numero articolo.:10.08.03.00153

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm

Materiale: Ottone

Superficie: crudo

Lunghezza L: 4 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm



ST G1/8-AG 6 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00154

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 6 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00155

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



STV-GE G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00202

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 13,7 mm



STV-GE G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00204

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,4 mm

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00389

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 120 °C

Diametro esterno D: 11,6 mm

Lunghezza L: 19 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



STV-GE G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00206

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Diametro esterno D: 14 mm

Lunghezza L: 20,7 mm



STV-T G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.09.02.00039

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 32,5 mm



STV-T G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.09.02.00040

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 41,5 mm

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



STV-T G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.09.02.00041

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 48,7 mm



STV-W G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00156

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00288

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Plastica

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 20,8 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00158

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 20,1 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00391

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 120 °C

Lunghezza L: 22,5 mm



STV-W G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00160

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 24 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



STV-WF G1/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00257

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 25,2 mm



STV-WF G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00166

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 17,4 mm



STV-WF G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00168

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 21,4 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Asta a molla

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Numero articolo.:10.01.02.00867

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00867>



STV-WF G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00170

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 23,4 mm