

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.04192

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04192>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto FSGA SI-HD (1,5 pieghe) > FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Propriet: FDA-compatible


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8"-IG

Numero pieghe: 1,5

Allacciamento: G1/8"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	9,90 mm
Dmax(S)	26,50 mm
dn	3,50 mm
Ds	22,50 mm
G1	G1/8"-IG
H	35 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Dimensione	25
Numero pieghe	1,50
Allacciamento	G1/8-IG
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Volume	3,15 cm ³

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.04192

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04192>

Potenza aspir.	5,30 N
Forza rottura	17,30 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Peso	6,80 g
Famiglia de prodotti	FSGA

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SPI 25 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03286

Dimensione: 25

Materiale: Polietereeterchetone

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.04192

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04192>



FGA 25 SI-HD-65 N016

№ детали.:10.01.06.03245

Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 1,5