

Pinza di presa ad aghi

SNG-AP 10 1.2 V 3

Numero articolo.:10.01.29.00377

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00377>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa ad aghi > Pinze di presa ad aghi SNG-AP > SNG-AP 10 1.2 V 3

Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.




Numero ago: 10

Diametro ago: 1,2 mm

Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|----------|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-IG |
| G4 | M5-IG |
| H | 80,20 mm |
| H2 | 46,10 mm |
| L | 65 mm |
| L2 | 28 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 29 mm |
| Y1 | 29 mm |
| Z(NA) | 3 mm |

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|--|-----------------|
| Numero ago | 10 |
| Diametro ago | 1,20 mm |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
| Temp. ambiente | 5 ... 75 °C |
| Posizione montaggio | BEL |
| Peso | 190 g |

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Pinza di presa ad aghi

SNG-AP 10 1.2 V 3

Numero articolo.:10.01.29.00377

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00377>

Funzione supplementare

Corsa variabile

Famiglia de prodotti

SNG-AP

Accessori



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Numero articolo.:10.01.29.00403

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 38 mm

Larghezza B: 15 mm

Altezza H: 11,5 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi



HTS-A2 SNG AP/AE OP

Numero articolo.:10.01.29.00622

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 38 mm

Larghezza B: 15 mm

Altezza H: 9,4 mm

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Dimensione: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

Numero articolo.:10.01.29.00619

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 38 mm

Larghezza B: 15 mm

Altezza H: 9,4 mm

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Dimensione: AP/AE

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Pinza di presa ad aghi

SNG-AP 10 1.2 V 3

Numero articolo.:10.01.29.00377

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00377>



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Numero articolo.:10.01.29.00666

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Profilo di connessione: 2x viti M6

Dimensione: AP/AE

Forma: Un pezzo



SET SNG AP-Sensor

Numero articolo.:10.01.29.00400

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Dimensione: AP-Sensor

contiene: Sensore + materiale di montaggio



STV-W M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00296

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 20,8 mm

Altezza H: 13 mm

Filettatura G1: M5-AG

Pinza di presa ad aghi

SNG-AP 10 1.2 V 3

Numero articolo.:10.01.29.00377

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00377>



STV-GE M5-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00201

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 9,9 mm

Lunghezza L: 18,8 mm



VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 500 m


Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

Pezzi di ricambio



ERS SNG-AP/AE 10 1.2 3

Numero articolo.:10.01.29.00406

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Dimensione: AP/AE

contiene: 2 cunei ad ago montati

Numero ago: 10

Diametro ago: 1,2 mm

Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm

Pinza di presa ad aghi

SNG-AP 10 1.2 V 3

Numero articolo.:10.01.29.00377

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00377>



ERS SNG-AP/AE 3

Numero articolo.:10.01.29.00419

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Dimensione: AP/AE

Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm