

Ventosa in sospensione

SBS 30 SF M5-IG AL

Numero articolo.:10.01.01.12636

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12636>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Ventose flottante > Ventose flottante SBS > SBS 30 SF M5-IG AL

Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi




Diametro: 30 mm

Forma: Standard Flow

Attacco aria compressa: M5-IG

Materiale: Alluminio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	32 mm
D	30 mm
G1	M5-IG
G2	M4-IG
G3	M5-IG
H	17 mm
H1	17,50 mm
LG1	5 mm
LG2	6 mm
LG3	6 mm
X1	22 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Forza presa	4 N
Consumo d'aria	6 m ³ /h
Consumo d'aria	100 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)	1,0 ... 6,0 bar
Peso	30,50 g
Famiglia de prodotti	SBS

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Ventosa in sospensione

SBS 30 SF M5-IG AL

Numero articolo.:10.01.01.12636

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12636>

Nota: Forza di presa: I valori indicati si riferiscono a una pressione di esercizio di 5 bar, misurata su un pezzo poroso. A seconda delle caratteristiche del pezzo, i valori effettivi possono divergere da quelli indicati.

Pezzi di ricambio



REIB-FL SBS HT1-60

Numero articolo.:10.01.01.12585

Usa la costruzione: Ventosa in sospensione

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Diametro esterno D: 2,5 mm



REIB-FL SBS HT1-60

Numero articolo.:10.01.01.12585

Usa la costruzione: Ventosa in sospensione

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Diametro esterno D: 2,5 mm