

## Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 62 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00046

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00046>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe) > FSG 62 SI-55 G1/4-AG

### Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 62

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 2,5

Allacciamento: G1/4"-AG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	29,50 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	65 mm
Ds	62,20 mm
G1	G1/4"-AG
H	58 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	29 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	62
Numero pieghe	2,50
Allacciamento	G1/4-AG
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Volume	61,12 cm <sup>3</sup>

### Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 62 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00046

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00046>

Potenza aspir.	41,01 N
Forza rottura	137 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Peso	60 g
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### DR 62/42x5 MOS SI-15

Numero articolo.:10.01.06.02617

Diametro esterno D: 62 mm

Diametro interno d: 42 mm

Altezza H: 5 mm

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A



#### SU 70

Numero articolo.:10.01.01.12838

Dimensione: 70

Campo di tenuta: 65,0 ... 80,0 mm

Termostabilità: 80 °C

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 62 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00046

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00046>



### SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



### FG 62 SI-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00146

Dimensione: 62

Materiale aspiratore: Silicene SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5