

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Art-Nr.: 10.01.01.11780

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11780>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Ventosa piatta (tonda) per- movimentazione di legno con massima dinamica



Dimensione: 85


Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	50 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	G1/4"-AG
H	32,20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	85
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Saugkraft d2	175 N
Saugkraft	300 N
Querkraft	210 N
Volumen	20,80 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	176 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Art-Nr.: 10.01.01.11780

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11780>

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Faltenanzahl	0
Gewicht	53,60 g
Produktfamilie	SHFN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%
Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00211

Außendurchmesser D: 15 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Ersatzteile



TVN G1/4-AG 8.4 N041

Art-Nr.: 10.05.10.00058

Gewinde G1: G1/4"-AG

Federweg Z: 8,4 mm

Nippel: N 041

Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Art-Nr.: 10.01.01.11780

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11780>



DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Art-Nr.: 10.01.06.01720

Außendurchmesser D: 60 mm

Innendurchmesser d: 50 mm

Höhe H: 5 mm

Materialtyp: Schaum S, Höhe 5 mm

Dichtmaterial: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Zusatzfunktion Flächengreifer: Klebeband einseitig



SHF 85 NK-45 N041 MOS

Art-Nr.: 10.01.01.11774

Baugröße: 85

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A