

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 9 SI-55 N028

N. articolo:10.01.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00348>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > SGA 9

SI-55 N028

Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 9

Materiale aspiratore: Silicene SI

Durezza del materiale: 55 °Sh

Dati di costruzione



Attribute	Valore
d	5 mm
d1	7 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
H	12 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Corsa)	1,5 mm

Dati tecnici

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 9 SI-55 N028

N. articolo:10.01.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00348>

Attribute	Valore
Dimensione	9
Materiale aspiratore	Silicone SI
Potenza aspir.	2,1 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Volume	0,2 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	10 mm
Numero pieghe	0
Peso	0,4 g
Famiglia de prodotti	SGA

Accessori



SA-NIP N028 M5-AG DN200

N. articolo10.01.01.00753

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 028

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza totale: 14 mm

Lunghezza adatta: 5 mm

Diametro nom.: 2,00 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N028 M5-IG DN200

N. articolo10.01.01.00813

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 028

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza totale: 14 mm

Lunghezza adatta: 10 mm

Diametro nom.: 2,00 mm

Materiale: Alluminio

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 9 SI-55 N028

N. articolo:10.01.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00348>

