

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 16 SI-55 N029

N. articolo:10.01.01.00452

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00452>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > SGA 16 SI-55 N029

Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 16

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale: 55 °Sh

Dati di costruzione



Attribute	Valore
d	9 mm
d1	12 mm
Dk	16 mm
Dmax(S)	17,5 mm
Ds	15 mm
H	12 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Corsa)	2 mm

Dati tecnici

Aspiratore piatto (tondo)


SGA 16 SI-55 N029

N. articolo:10.01.01.00452

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00452>

Attribute	Valore
Dimensione	16
Materiale aspiratore	Silicone SI
Potenza aspir.	6,9 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Volume	0,607 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	15 mm
Numero pieghe	0
Peso	1,1 g
Famiglia de prodotti	SGA

Accessori



SA-NIP N029 G1/8-AG DN350

N. articolo:10.01.01.00816

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 029

Filettatura G1: G1/8"-AG


Lunghezza totale: 17 mm

Lunghezza adatta: 5 mm

Diametro nom.: 3,50 mm

Materiale: Alluminio

Apert. chiave SW2: 4 mm



SA-NIP N029 G1/8-IG DN350

N. articolo:10.01.01.00815

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 029

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza totale: 17 mm

Lunghezza adatta: 13 mm

Diametro nom.: 3,50 mm

Materiale: Alluminio

Apert. chiave SW2: 4 mm

Aspiratore piatto (tondo)

SGA 16 SI-55 N029

N. articolo:10.01.01.00452

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00452>

