

## Aspiratore piatto (ovale)


SGO 4x2 SI-60 N003

N. articolo:10.01.01.00463

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00463>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > SGO 4x2 SI-60 N003

### Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati



Dimensioni (IxI): 4 x 2 mm  
 Materiale aspiratore: Silicone SI  
 Durezza del materiale: 60 °Sh  
 Proprietà materiali: FDA-compatibile

### Dati di costruzione



Attribute	Valore
Bmax(S)	2,5 mm
Bs	2 mm
d	1,5 mm
dn	1,2 mm
Dk	6 mm
Lmax(S)	4,5 mm
Ls	4 mm
H	6 mm
H2	1,5 mm
Z (Corsa)	0,5 mm

## Aspiratore piatto (ovale)

SGO 4x2 SI-60 N003

N. articolo:10.01.01.00463

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00463>

### Dati tecnici

Attribute	Valore
Potenza aspir.	0,4 N
Dimensioni (LxB)	4 x 2
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	0,1 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SGO

### Accessori



#### SA-NIP N003 M3-AG DN100

N. articolo10.01.01.00316

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 003

Filettatura G1: M3-AG

Lunghezza totale: 7.5 mm

Lunghezza adatta: 2 mm

Diametro nom.: 1,00 mm

Materiale: Alluminio